

Brida basculante con pivotes ZNCF-50

Número de artículo: 174413

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Basado en la norma	ISO 15552
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	473 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Fundición de acero
Material de los tornillos	Acero Galvanizado