

Kit multiposición DPNC-40

Número de artículo: 174419

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	408 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero
Material de los pasadores roscados	Acero Galvanizado
Material de las tuercas	Acero Galvanizado