

Kit multiposición DPNC-125

Número de artículo: 174424

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	125
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	5204 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Aleación de forja de aluminio
Material de los pasadores roscados	Acero Galvanizado
Material de las tuercas	Acero Galvanizado