

Kit de fijación SMBR-8-40

Número de artículo: 175098

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 5 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Material del perfil	Aleación de forja de aluminio
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del retenedor	POM