

Módulo eléctrico CP-A08-M12-5POL

Número de artículo: 175640

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad) | Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX) Según la Directiva RoHS de la UE |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según las disposiciones EX de Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido |
| Símbolo KC | KC-CEM |
| Certificación | c UL us - Recognized (OL) |
| Protección antideflagrante | Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX) |
| Categoría ATEX para gas | II 3G |
| Categoría ATEX para polvo | II 3D |
| Certificación de protección contra explosión fuera de la UE | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| Tipo de protección contra explosión de gas | Ex ec IIC T5 Gc X |
| Tipo de protección contra explosión de polvo | Ex tc IIIC T80 °C IP65 Dc X |
| Temperatura ambiente Ex | -5°C <= Ta <= +50°C |