

Acoplamiento
EAMC-65-90-XX-25
Número de artículo: 176038

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 2	25 mm
Tamaño	65
Longitud nominal	90 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	4500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	417 kgmm ²
Peso del producto	535 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS