

Brida basculante SUA-32-R3

Número de artículo: 176886

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Posición de montaje	Cualquiera
Variantes	Alto nivel de protección contra la corrosión
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	135 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Aleación de forja de aluminio Con capa protectora
Material del bulón	Acero inoxidable de alta aleación
Material del casquillo	Acero para muelles
Material del cojinete	Material sintético
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Material del fusible	Acero inoxidable de alta aleación
Material del eje	Acero inoxidable de alta aleación