

# Brida basculante SUA-50-R3

Número de artículo: 176888

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tamaño                                  | 50                                                   |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                           |
| Variantes                               | Alto nivel de protección contra la corrosión         |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 3 - riesgo de corrosión alto                         |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Peso del producto                       | 283 g                                                |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                    |
| Material de la fijación                 | Aleación de forja de aluminio<br>Con capa protectora |
| Material del bulón                      | Acero inoxidable de alta aleación                    |
| Material del casquillo                  | Acero para muelles                                   |
| Material del cojinete                   | Material sintético                                   |
| Material de los tornillos               | Acero inoxidable de alta aleación                    |
| Material del fusible                    | Acero inoxidable de alta aleación                    |
| Material del eje                        | Acero inoxidable de alta aleación                    |