

Distribuidor multipolo MPV-E/A12-M8

Número de artículo: 177670

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con perfil DIN A elegir:
Peso del producto	120 g
Técnica de conexiones eléctricas E/S	M8 3 pines
Margen de tensiones de servicio DC	10 V...30 V
Carga admisible de corriente por conector	1 A
Carga admisible de corriente	4 A
Grado de protección	IP65 Con el producto montado Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	Reforzado con PA6
Material del zócalo	Latón