

Distribuidores CQD-12/15/18/22

Número de artículo: 177717

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	18.6 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...7 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...15 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del medio	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Par de apriete nominal	2.5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 10 %
Número de salidas	4
Cantidad de alimentaciones	1
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/2
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	POM