

Tubo de plástico PUN-12X2-RT

Número de artículo: 178414

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	62 mm
Diámetro interior	8 mm
Radio de flexión mín.	33 mm
Nota sobre la utilización	TPE-U a base de ésteres El tubo de plástico sólo debe colocarse en contacto con cables cuyo revestimiento no contenga éster de ácido fosfórico. De lo contrario, el tubo de plástico podría resultar dañado.
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Control de inflamabilidad del material	UL94 HB
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso del producto según la longitud	0.0767 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 12 mm
Color	Rojo
Dureza Shore	D 52 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)