

Kit de fijación SMB-8-C

Número de artículo: 1806790

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Para rail de montaje
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Par de apriete	0.2 Nm...0.6 Nm
Peso del producto	3.5 g
Tipo de fijación	A presión Con pasador roscado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del retenedor	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación