

Soporte para amortiguador DADP-ES-G6-12

Número de artículo: 1812471

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Fuerza máxima de impacto	500 N
Par de apriete máx.	5.9 Nm
Peso del producto	80 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante y casquillos para centrar
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la escuadra de tope	Aleación de forja de aluminio Anodizado