

# Soporte para amortiguador DADP-ES-G6-25

Número de artículo: 1812550

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tamaño                                  | 25                                            |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                    |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado              |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                    | 0 °C...60 °C                                  |
| Fuerza máxima de impacto                | 1100 N                                        |
| Par de apriete máx.                     | 9.9 Nm                                        |
| Peso del producto                       | 160 g                                         |
| Tipo de fijación                        | Con taladro pasante y casquillos para centrar |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS             |
| Material de la escuadra de tope         | Aleación de forja de aluminio<br>Anodizado    |