

**Manómetro**  
**MA-23-16-R1/8**  
 Número de artículo: 183898

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                       | Valor                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Régimen de indicación                | 0 bar...16 bar                                       |
| Margen visualizado                   | 0 psi...232 psi                                      |
| Magnitud nominal manómetro           | 23                                                   |
| Forma constructiva                   | Manómetro de muelle tubular                          |
| Tipo de fijación                     | Instalación en la tubería                            |
| Medio de funcionamiento              | Gases inertes<br>Líquidos neutros                    |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Sin acetileno<br>Sin oxígeno                         |
| Presión de funcionamiento            | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi |
| Factor de esfuerzo alternante        | 0.6                                                  |
| Clase de precisión de medición       | 4                                                    |
| Grado de protección                  | IP44                                                 |
| Temperatura del medio                | -20 °C...60 °C                                       |
| Temperatura ambiente                 | -20 °C...60 °C                                       |
| Conformidad PWIS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Nota sobre el material               | Conformidad con la Directiva RoHS                    |
| Posición de la conexión              | Parte trasera, centrada                              |
| Conexión neumática                   | R1/8                                                 |
| materiales en contacto con el medio  | Latón                                                |
| Material del pivote atornillado      | Latón                                                |
| Material del cuerpo                  | Latón                                                |
| Material pantalla visual             | PC                                                   |
| Color del cuerpo                     | Negro                                                |
| Peso del producto                    | 27 g                                                 |
| Escala                               | Escala doble<br>bar (exterior)<br>psi (interior)     |