


Válvula para panel frontal SV/O-3-PK-3X2

Número de artículo: 184135

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	2x3/2 válvulas monoestables, normalmente cerradas
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	70 l/min
Conexión neumática de utilización	PK-3
Presión de funcionamiento	0 bar...8 bar
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Diámetro nominal	2.5 mm
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de control	Directo
Sentido de flujo	No reversible
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	34 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Material de las juntas	NBR