

Pistola economizadora de aire LSP-1/4-C

Número de artículo: 184318

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de escape	Operación de soplado dosificable
Presión de funcionamiento	0 bar...10 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	120 l/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nivel de presión acústica	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso del producto	125 g
Conexión neumática	Rosca interior G1/4
Material del cuerpo	Reforzado con PA6