


Módulo de sujeción EV-50-5

Número de artículo: 184858

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	5 mm
Superficie de sujeción	Ø 50
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	De simple efecto
Presión de funcionamiento	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 5 % de cobre en masa. Excepciones: placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-10 °C...40 °C
Peso del producto	68 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática	M3
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la membrana	TPE-U (PU)