

Conector para sensor SIE-GD

Número de artículo: 18494

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Conforme a la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fijación	con tuerca de unión
Peso del producto	13 g
Conexión eléctrica	4 pines Zócalo recto/borne atornillado M12x1
Codificación de conectores	A
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...250 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 V...250 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	4 A
Resistencia a los picos de tensión	2,5 kV
Diámetro del cable admisible	4 mm...6 mm
Sección de cable	0.25 mm ² ...0.75 mm ²
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Material del cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de las tuercas de unión	PA
Material de las juntas	CR FPM
Material de los contactos crimp	Latón Recubierto de bronce blanco