

# cable de conexión KM12-M12-GSWD-1-4

Número de artículo: 185499

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	$\leq 60$ V
Margen de tensión de funcionamiento DC	$\leq 75$ V
Resistencia a la corriente	3,8 A
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Peso del producto	66 g
Conexión eléctrica	Cable Tetrafilar Conector recto tipo clavija / Conector acodado tipo zócalo M12x1 / M12x1 4 contactos / 4 contactos
Estructura del cable	4x0,34
Longitud del cable	1 m
Tipo de fijación	atornillable
Color de la cubierta del cable	Gris
Información sobre el material del cuerpo	TPE-U(PU)
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PU)