

Caja tomacorriente MSSD-ZBZC

Número de artículo: 185521

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Clasificación marítima	Véase el certificado
Tipo de fijación	En electroválvula con tornillo autorroscante
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	11 g
Conexión eléctrica	Zócalo
Margen de tensiones de servicio DC	3 V...36 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Carga admisible de corriente	1 A
Sección nominal del cable	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Grado de protección	IP50
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	2
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	PA