

Placa de alimentación de presión VIGP-03-7,0


Número de artículo: 18741

Producto sustituido

[para terminal de válvulas](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Patrón | 36 mm |
| Presión de funcionamiento | -0,9 ... 10 bar |
| Presión de control | 3 ... 6 bar |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | 24 V |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Peso del producto | 570 g |
| Tipo de fijación de la placa base | con rosca interior |
| Tipo de fijación de la válvula | con taladro pasante |
| Conexión neumática 1 | G1/2 |
| Conexión neumática 3 | G1/2 |
| Conexión neumática 5 | G1/2 |