

Bloque de conexión CPE14-PRSEO-2

Número de artículo: 187830

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	2
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	85 g
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante Con perfil DIN
Conexión neumática 1	G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA