Zócalo para cable
ASI-SD-FK

Número de artículo: 18785

Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	6.8 g
Conexión eléctrica	2 pines Zócalo recto
Margen de tensiones de servicio DC	75 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	60 V
Carga admisible de corriente	3 A
Sección de cable	1.5 mm²
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA
Material de los contactos crimp	Bronce