


zócalo para cable ASI-SD-FK-M12

Número de artículo: 18788

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 40 V
Resistencia a la corriente	2 A
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Peso del producto	16,8 g
Sección de la conexión	1,5 mm ²
Conexión eléctrica	5 contactos Conector recto tipo zócalo / Conector autocortante
Tipo de fijación	con tuerca
Color del cuerpo	Negro
Información sobre el material de la tuerca	níquelado
Información sobre el material del cuerpo	PA
Información sobre el material del contacto crimp	Aleación de cobre Dorado