

Zócalo para cable
ASI-SD-PG-M12
Número de artículo: 18789

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con tuerca de unión
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	27.6 g
Conexión eléctrica	4 pines Zócalo recto Borne atornillado
Margen de tensión de funcionamiento AC	125 V
Carga admisible de corriente	3 A
Racor de cables	Pg9
Sección de cable	0.75 mm ²
Grado de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de las tuercas de unión	Níquelado
Material de los contactos crimp	Bronce