

Distribuidores de cables ASI-KVT-FK-S

Número de artículo: 18797

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	7.2 g
Margen de tensiones de servicio DC	75 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	60 V
Carga admisible de corriente	3 A
Sección de cable	1.5 mm ²
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	PA
Material de los contactos crimp	Bronce