

Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HB-2-PK

FESTO

Número de artículo: 189206



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Volumen	0.188 cm ³
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Conexión de vacío lateral
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 2
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	11 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Fijación de la ventosa	Diámetro de 4 mm
Conexión de vacío	PK-4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR Acero
Material del retenedor	Aluminio Latón, niquelado POM Acero templado Acero de alta aleación