Soporte para ventosa con rosca de fijación
ESH-HB-3-QS

Número de artículo: 189207

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	3.3 mm
Volumen	0.519 cm³
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Conexión de vacío lateral
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 3
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	29 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Fijación de la ventosa	M4
Conexión de vacío	QS-6
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR Acero
Material del retenedor	Aluminio Latón, niquelado POM Acero templado Acero de alta aleación