

# Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HD-2-PK

Número de artículo: 189236

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                                | Valor                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa | 3 mm                                                                            |
| Diámetro nominal                                              | 1.8 mm                                                                          |
| Volumen                                                       | 0.183 cm <sup>3</sup>                                                           |
| Posición de montaje                                           | Vertical                                                                        |
| Forma constructiva                                            | Conexión de vacío lateral<br>Con compensación de altura                         |
| Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa      | Tamaño 2                                                                        |
| Medio de funcionamiento                                       | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                       | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                    |
| Conformidad PWIS                                              | VDMA24364-A1-L                                                                  |
| Temperatura ambiente                                          | -10 °C...60 °C                                                                  |
| Peso del producto                                             | 12 g                                                                            |
| Tipo de fijación                                              | Con contratuerca                                                                |
| Fijación de la ventosa                                        | Diámetro de 4 mm                                                                |
| Conexión de vacío                                             | PK-4                                                                            |
| Nota sobre el material                                        | Conformidad con la Directiva RoHS                                               |
| Material de las juntas                                        | NBR<br>Acero                                                                    |
| Material del retenedor                                        | Aluminio<br>Latón, niquelado<br>POM<br>Acero templado<br>Acero de alta aleación |