

Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HE-2-M5

Número de artículo: 189254

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Volumen	0.036 cm³
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 2
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	3 g
Tipo de fijación	Con rosca exterior A través de la toma de vacío
Fijación de la ventosa	Diámetro de 4 mm
Conexión de vacío	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Aleación de forja de aluminio NBR POM Acero
Material del retenedor	Acero templado