

Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HF-2-M10X1

Número de artículo: 189261

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	2.6 mm
Diámetro nominal	2 mm
Volumen	0.09 cm ³
Posición de montaje	Vertical
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba Con compensación de altura
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 2
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	14 g
Tipo de fijación	Con rosca exterior A través de la toma de vacío
Fijación de la ventosa	Diámetro de 4 mm
Conexión de vacío	M10x1
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR POM
Material del retenedor	Acero templado