

Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HF-4-M14X1

FESTO

Número de artículo: 189263



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	6 mm
Diámetro nominal	4 mm
Volumen	0.655 cm ³
Posición de montaje	Vertical
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba Con compensación de altura
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 4
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	52 g
Tipo de fijación	Con rosca exterior A través de la toma de vacío
Fijación de la ventosa	M6
Conexión de vacío	M14x1
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR POM
Material del retenedor	Acero templado