


# Módulo de alimentación VABF-C8-12-P3A5-QX

Número de artículo: 1894888

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Presión de funcionamiento               | 8 bar                             |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 0 - sin riesgo de corrosión       |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Temperatura del medio                   | -5 °C...60 °C                     |
| Temperatura ambiente                    | -5 °C...60 °C                     |
| Peso del producto                       | 13.8 g                            |
| Conexión neumática 1                    | Preparado para cartucho           |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo                     | Reforzado con PA                  |