

Terminal de válvulas VISB-03-B

Número pieza: 18990

FESTO

programable.

Según la configuración, los datos técnicos dados en la ficha técnica y los correspondientes accesorios pueden no coincidir exactamente para este producto.



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

~ConfIndependentDatasheet

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 monoestable 5/2 biestable 5/3 a presión 5/3 a descarga 5/3 cerrada
Caudal nominal normal	300 ... 1.300 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Control eléctrico	Control integrado
Cantidad máxia de posiciones para válvulas	26
Número máx. de zonas de presión	3
Sistema eléctrico E/S	sí
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Ancho	18 mm 26 mm
Tipo de protección	IP65
Función de escape	Estrangulable
Tipo de accionamiento	eléctrico
tipo de terminal de válvulas	03
Construcción	Corredera
Alimentación del aire de control	externo interno
Estructura del terminal de válvulas	modular y ampliable
Presión de servicio para terminal de válvulas con alimentación interna de aire de pilotaje	4 ... 8 bar
Presión de control	4 ... 6 bar
Apropiado para vacío	sí
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C