

Válvula de antirretorno H-QS-3/8-U

Número de artículo: 190845

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de retorno
Conexión neumática 1	QS-3/8
Conexión neumática 2	QS-3/8
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1550 l/min
Presión de funcionamiento	-1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material del cuerpo	Aluminio
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--]
Presión diferencial mín., abrir	0.1 bar
Presión diferencial mín., cerrar	0.2 bar
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	62 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS