



Válvula de cierre manual HE-3A-3/8-QS-5/16-U

Número de artículo: 190874

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 vías biestable
Selección función adicional	Con función de escape
Conexión neumática 1	QS-5/16
Conexión neumática 2	3/8 NPT
Tipo de accionamiento	Manual
Tipo de fijación	Montaje directo mediante taladro pasante Fijación directa mediante rosca A elegir:
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	478.8 l/min
Diámetro nominal	3.6 mm
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material del cuerpo	PBT, reforzado
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Función de escape	No estrangulable
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Corredera del émbolo
Tipo de control	Directo
Sentido de flujo	No reversible
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Clase 4 según ISO 14644-1
Temperatura del medio	0 °C...60 °C
Peso del producto	48 g
Conexión neumática 3	No sujeta
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR