

Ventosa
ESV-30-SNA
Número de artículo: 190988

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Radio mínimo de pieza	110 mm
Diámetro de la ventosa	30 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	0.867 cm³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Características especiales	Antiestático
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Redondo plano
Presión de funcionamiento	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Resistencia de la superficie	200 Ohm
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	40.8 N
Peso del producto	2.7 g
Color	Negro/punto blanco
Dureza Shore	50 +/- 5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	NBR