

Ventosa
ESV-40-SN
Número de artículo: 190989

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Radio mínimo de pieza	230 mm
Diámetro de la ventosa	40 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	1.566 cm³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Redondo plano
Presión de funcionamiento	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	69.6 N
Peso del producto	7.4 g
Color	Negro
Dureza Shore	60 +/- 5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	NBR