


Ventosa
ESV-50-BU
 Número de artículo: 191064

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura de las ventosas	11 mm
Radio mínimo de pieza	150 mm
Diámetro de la ventosa	50 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	14.23 cm³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Fuelle redondo de 1,5
Presión de funcionamiento	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	72.6 N
Peso del producto	13.9 g
Color	Azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	PUR