

Compensador angular ESWA-3

Número de artículo: 191205

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensador angular +/-	15 grado
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Articulación de rótula
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 3
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...4 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	9 g
Tipo de fijación	Con rosca exterior
Fijación de la ventosa	M4
Conexión neumática	M4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aluminio Latón niquelado