

Casquillos para centrar ZBH-15

Número de artículo: 191409

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	15
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	10
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Peso del producto	3 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del casquillo	Acero inoxidable de alta aleación