

Junta iluminada MF-LD-230AC

Número de artículo: 19144

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicador de posición de conmutación	Diodo emisor de luz
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3
Peso del producto	1.6 g
Conexión eléctrica	Forma B Forma rectangular MSF
Tensión nominal de funcionamiento AC	230 V
Resistencia a los picos de tensión	4 kV
Conexión a conductor protector	Presente
Potencia nominal de la junta luminosa	0.33 W
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de ensuciamiento	3
Material del cuerpo	TPE-U (PU)
Color	Transparente