


Unidad de guía
FEN-12/16- -GF
Número de artículo: 19168

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12/16
Carrera	1 mm...200 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía deslizante
Forma constructiva	Guía
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza de desplazamiento	15 N
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	12 g
Peso básico con carrera de 0 mm	490 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	12 g
Centro de gravedad de la masa móvil con carrera de 0 mm	40 mm
Aumento, centro de gravedad de la masa móvil por carrera de 10 mm	4.9 mm
Tipo de fijación	Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del elemento de guía	Acero de alta aleación
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la placa de yugo	Aleación forjada de aluminio anodizado