


Kit adaptador
DHAA-D-H4-25-Q11-16
Número de artículo: 1919910

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de fijación	Con taladro pasante y tornillo Con casquillo para centrar
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa adaptadora	Aluminio Anodizado
Material de los tornillos	Acero Galvanizado
Material de los pasadores de centraje	Acero