


# Unidad de mantenimiento FRC-1/2-D-7-O-MAXI

Número de artículo: 192637

**FESTO**



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                             | Maxi                                                                  |
| Serie                                              | D                                                                     |
| Bloqueo del accionamiento                          | Botón giratorio con bloqueo                                           |
| Posición de montaje                                | Vertical +/- 5°                                                       |
| Purga de condensado                                | Giro manual                                                           |
| Forma constructiva                                 | Regulador de filtro sin manómetro<br>Lubricador proporcional estándar |
| Volumen máx. de condensado                         | 80 cm³                                                                |
| Grado de filtración                                | 40 µm                                                                 |
| Protección de funda                                | Funda metálica de protección                                          |
| Indicador de presión                               | Preparado para G1/4                                                   |
| Presión de funcionamiento                          | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                   |
| Margen de regulación de presión                    | 0.5 bar...7 bar                                                       |
| Histéresis máx. de la presión                      | 0.04 MPa<br>5.8 psi                                                   |
| Histéresis máxima de la presión                    | 0.4 bar                                                               |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 7700 l/min                                                            |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--]                          |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado                                      |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                     |
| Temperatura del medio                              | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C                                                        |
| Peso del producto                                  | 2390 g                                                                |
| Tipo de fijación                                   | Instalación en la tubería<br>Con accesorios                           |
| Conexión neumática 1                               | G1/2                                                                  |
| Conexión neumática 2                               | G1/2                                                                  |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de cinc                                           |
| Material de la funda                               | PC                                                                    |