

Caja tomacorriente
MSSD-EB-S-M14
Número de artículo: 192745



Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	10
Tipo de fijación	En electroválvula con tornillo central M2,5
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	17 g
Conexión eléctrica	4 pines Zócalo Forma C
Diámetro del cable	4 mm...6 mm
Sección nominal del cable	0.25 mm²...0.5 mm²
Grado de protección	IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro