

Caja tomacorriente
MSSD-F-S-M16
Número de artículo: 192746



Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	10
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	35 g
Conexión eléctrica	3 pines Zócalo Forma B
Diámetro del cable	5.5 mm...8 mm
Sección nominal del cable	0.5 mm²...1 mm²
Grado de protección	IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro