

Caja tomacorriente MSSD-C-S-M16

Número de artículo: 192748

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	10
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	38 g
Conexión eléctrica	4 pines Zócalo Forma A
Diámetro del cable	5.5 mm...8 mm
Sección nominal del cable	0.5 mm ² ...1 mm ²
Grado de protección	IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro