


# Conector tipo zócalo con cable

## KMV-1-24-10-LED

Número de artículo: 193456

FESTO



### Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indicación del estado de conmutación               | Diodo emisor de luz                          |
| Tipo de fijación                                   | En la electroválvula con tornillo central M3 |
| Posición de montaje                                | Cualquiera                                   |
| Peso del producto                                  | 620 g                                        |
| Conexión eléctrica                                 | Zócalo<br>Forma B                            |
| Tensión nominal de funcionamiento DC               | 24 V                                         |
| Protección contra inversión de polaridad           | Para todas las conexiones eléctricas         |
| Conexión a conductor protector                     | Presente                                     |
| Longitud del cable                                 | 10 m                                         |
| Diámetro del cable                                 | 6 mm                                         |
| Estructura de cable                                | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                     |
| Grado de protección                                | IP67<br>Según IEC 60529                      |
| Temperatura ambiente                               | -20 °C...80 °C                               |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)   | Según la Directiva RoHS de la UE             |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa RoHS del Reino Unido      |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                               |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 1 - riesgo de corrosión bajo                 |
| Material de la cubierta aislante del cable         | PVC                                          |
| Material del cuerpo                                | PC                                           |
| Material de los contactos crimp                    | Bronce                                       |